

Garant GRIDLINE

Armário básico com divisória e gavetas com Portas de dois batentes em chapa maciça, Tipo: 2000-1



Dados do pedido

Número do pedido	940102 2000-1
GTIN	4062406545208
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Armário equipado com 40x20G com divisória central e gavetas com profundidade de 16G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Bases de nivelamento** para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. Altura frontal da gaveta de 125 mm. Divisória central suspensa com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm, com uma prateleira fixa e 2 prateleiras reguláveis em altura. Capacidade de carga da divisória central suspensa ou do compartimento suspenso: 200 kg.

Equipamento:

Número de prateleiras largura 20G: 3

Número de prateleiras largura 40G: 1

Número de gavetas 16×16G: 1

Número de gavetas 36×16G: 2

Material fornecido:

Armário incluindo divisória, bem como prateleiras e gavetas.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, portas e frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Corpo da gaveta não configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Profundidade útil da gaveta	400 mm
Altura útil	1845 mm
Posicionamento do punho	central
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Peso	145 kg
Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Largura útil da gaveta	400 mm
Largura útil da gaveta	900 mm
Profundidade útil da gaveta em G	16
ComfortClose	não
Largura	1000 mm
Profundidade em G	20
Largura em G	40
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Altura	2000 mm
Profundidade	500 mm
Largura útil da gaveta em G	16
Largura útil da gaveta em G	36
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg

Ficha de dados

Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de armário	Armário base
Tipo de produto	Armário de prateleiras

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940102-2000-1>