

Garant GRIDLINE

Armário básico com divisória e gavetas com Portas de dois batentes em chapa maciça, Tipo: 2000-3



Dados do pedido

Número do pedido	940102 2000-3
GTIN	4062406565220
Classe de artigo	9GI

Descrição

Versão:

Armário equipado com 40x20G com divisória central e gavetas com profundidade de 16G. Alojamento de prateleiras em grelha de 25 mm. Portas batentes reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos. **Bases de nivelamento** para armários base com 4 pés individualmente ajustáveis para compensar irregularidades do piso. Altura frontal da gaveta de 125 mm. Divisória central contínua com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm, todas as prateleiras reguláveis em altura.

Equipamento:

Número de prateleiras largura 20G: 4

Número de gavetas 16×16G: 3

Material fornecido:

Armário incluindo divisória, bem como prateleiras e gavetas.

Pintura:

Corpo e corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, portas e frentes de gaveta antracite RAL 7016, **revestido a pó.**

Corpo da gaveta não configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Nota:

Prateleiras e acessórios para armários GridLine, ver n.º 940501 – 940710 e grupo 95.

Ficha de dados

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Profundidade	500 mm
Largura em G	40
Posicionamento do punho	central
Largura	1000 mm
Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça
Sistema de fecho eletrónico – passível de conversão	sim
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Largura útil da gaveta	400 mm
Peso	162 kg
Altura	2000 mm
ComfortClose	não
Largura útil da gaveta em G	16
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Altura útil	1845 mm
Profundidade útil da gaveta	400 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Profundidade em G	20
Profundidade útil da gaveta em G	16
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Ângulo de abertura da porta	250 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ficha de dados

Tipo de armário

Armário base

Tipo de produto

Armário de prateleiras

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/940102-2000-3>