

HEDI

Iluminação para máquinas DUO, Tipo: 6LEDDUO



Dados do pedido

Número do pedido	081302 6LEDDUO
GTIN	4003644000135
Classe de artigo	08B

Descrição

Versão:

Lanternas de elevada qualidade de uso universal, com interruptor de ligar/desligar, cabo de ligação em borracha de 3 m.

Todas as lanternas HEDI® para máquinas/postos de trabalho são fornecidas de série com grampos de mesa, íman integrado e 4 parafusos para a fixação flexível da lanterna em várias superfícies.

A lanterna pode ser comutada de forma fácil e rápida entre a iluminação de feixe de foco e de feixe amplo através de uma lente articulada. A cabeça da lanterna pode ser rodada e orientada a 340° através de uma articulação esférica. Inclui lâmpada substituível.

Função:

IP20: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos de $\varnothing < 12$ mm, no entanto, as ferramentas e os arames devem ser mantidos afastados e não existe proteção contra a água.

Descrição técnica

Consumo energético	6 W
Cor da luz	branco frio
Temperatura da cor	6500 K

Potência luminosa	6 W
Lâmpada	LED
Zona ATEX	nenhum
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tipo de proteção IP	IP 20
Fluxo luminoso	621 lm
Classe de eficiência energética	E
Tipo de produto	Iluminação para máquinas