

**HEDI**

## Dados do pedido

Número do pedido	081304 10LED
GTIN	4003644000456
Classe de artigo	08B

## Descrição

**Modelo:**

Lanternas de elevada qualidade de uso universal, com interruptor de ligar/desligar, cabo de ligação em borracha de 3 m.

Todas as lanternas HEDI® para máquinas/postos de trabalho são fornecidas de série com grampos de mesa, ímã integrado e 4 parafusos para a fixação flexível da lanterna em várias superfícies.

Luminária para máquinas comprovada com cabeça da lâmpada extremamente robusta, protegida contra salpicos de água e à prova de pó, para uso profissional em ambientes de trabalho difíceis ou para uso em máquinas. Supressão de interferências conforme DIN EN 62493.

**Função:**

IP64: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

## Descrição técnica

Fluxo luminoso	1170 lm
Tipo de proteção IP	IP 64
Zona ATEX	nenhum

Tensão nominal	250 V
Alimentação de energia	A energia elétrica
Potência luminosa	14,5 W
Ângulo de radiação fixo	120 grau
Foco da luz	Feixe de luz amplo sem encandeamento
Tipo de produto	Iluminação para máquinas