

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 270050 8/1,2 |
| GTIN | 4062406566210 |
| Classe de artigo | 211 |

Descrição técnica

| | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Espessura da placa T | 3,6 mm |
| Ø mínimo $D_{\min.}$ | 8 mm |
| Largura de incisão w | 1,2 mm |
| Distância entre o centro das pontas L_3 | 4,8 mm |
| Avanço f | 0,02 - 0,03 mm/U |
| profundidade máxima de corte $t_{\max.}$ | 1 mm |
| Tamanho da placa Ø d | 6 mm |
| Raio R | 0,6 mm |
| Óleo de corte | HM |
| Série | Mini |
| Tipo | HB720 |
| Tipo de produto | Mini-pastilha de corte intercambiável |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| Plásticos alumínio | condicionalmente adequado | | |
| Alumínio (apara curta) | condicionalmente adequado | | |
| Alumínio > 10% Si | condicionalmente adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | adequado | | |
| INOX > 900 N/mm ² | adequado | | |
| Ti > 850 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| GG(G) | adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| contínuo | adequado | | |
| irregular | condicionalmente adequado | | |
| interrompido | condicionalmente adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |