



Serra de sabre sem fio, Tipo: M18FSZ



Dados do pedido

Número do pedido	078220 M18FSZ
GTIN	4058546344702
Classe de artigo	03L

Descrição

Versão:

Serra de sabre sem fio Milwaukee para trabalhar em zonas de difícil acesso.

- **Eletrónica para comando contínuo do número de cursos e proteção contra sobrecarga.**
- **Sistema de troca rápida de folha de serra sem ferramentas FIXTEC.**

Serra de sabre sem fio.

- **Geração mais recente do motor POWERSTATE™ sem escovas para mais eficiência.**
- **Proteção de transmissão patenteada que evita que a máquina faça movimentos bruscos quando a folha de serra bloqueia.**
- **Arranque suave controlável para controlo máximo e rapidez.**
- **Sistema de troca rápida de folha de serra sem ferramentas FIXTEC.**
- **Base pivotante e ajustável que permite otimizar a posição de corte.**

Material fornecido:

Variante em HD Box **sem bateria, sem carregador.**

Nota:

Para folhas de serra de sabre, ver a partir do n.º 588600.

Para baterias e carregadores adequados, ver os números 073801 – 073840.

Descrição técnica

Ficha de dados

Alimentação de energia	A bateria recarregável
embalagem	Mala de sistema (HD=Heavy Duty)
Número de cursos	0 - 3000 r,p,m,
Tensão da bateria	18 V
Comprimento do curso	32 mm
Tipo de bateria	lão de lítio
Capacidade da bateria	5 Ah
Peso	8 kg
Designação do fabricante	M18 FSZ
Particularidade	FIXTEC, LED
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão	Milwaukee tipo B 18 V
vibração máxima conforme EN	9,9 m/s ²
Número de baterias incluídas	0
Tipo de produto	Serra