



Balanças de precisão, tipo FCB, área de pesagem máxima: 30000



Dados do pedido

Número do pedido	479512 30000
GTIN	4045761202665
Classe de artigo	47D

Descrição

Versão:

- **Operação possível com corrente e bateria. Desativação automática após 3 minutos.**
- **Programa de ajuste CAL:** Para definir a precisão (peso de ajuste externo necessário, a pedido).
- **Contagem de peças:** Quantidades de referência seleccionáveis 5, 10, 25, 50 peças. Mudança de visualização de peça para peso.
- **Fórmula:** Memória separada para o peso do recipiente de taragem e dos componentes da fórmula (total líquido).

Segundo mostrador na parte de trás da balança.

Porta universal KERN (KUP): permite a ligação de adaptadores de interface KUP externos, como RS-232 ou USB, para a troca de dados e comandos de controlo, sem necessidade de instalação.

Material fornecido:

Inclui adaptador de rede de 230 V/50 Hz, cobertura de proteção.

Acessórios especiais:

Pilha n.º 081561 tam. 6LR61; bateria interna a pedido. Cabo de dados, impressora a pedido.

Descrição técnica

Profundidade	270 mm
Reprodutibilidade	1 g

Ficha de dados

Largura	325 mm
Dimensões da placa de pesagem	252×225 mm
Tempo de estabilização	2 s
Leitura	1 g
Alimentação de energia	A pilhas
Alimentação de energia	A bateria recarregável
Alimentação de energia	A energia elétrica
Peso unitário mínimo	10 g
área de pesagem máxima	0 - 30000 g
Altura	105 mm
Designação do fabricante	FCB
Peso líquido	3 kg
Linearidade	±3 g
Calibração	K2
Tipo de produto	Balança de precisão

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/479512-30000>