

Mitutoyo**Comparador, Área de medição/Ø da caixa: 10/58****Dados do pedido**

Número do pedido	432051 10/58
GTIN	4946368841922
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

Dimensões de acordo com a norma DIN EN ISO 463, edição de junho de 2006. Comparadores de precisão com caixa metálica, haste de fixação de Ø 8 mm h6, temperada e retificada. O anel exterior permite girar o mostrador para a posição zero do ponteiro. Ponteiro central para leitura de 1/100 mm, ponteiro pequeno de subescala para leitura de 1 mm.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais n.º 434900; 434910; 434915.

Descrição técnica

Calibração	C1
Ø da caixa	58 mm
Força de medição	0,4 - 1,4 N
Faixa de medição	10 mm
Valor de escala	0,01 mm
Norma	DIN 878

Ficha de dados

Leitura	1/100 mm
Leitura por rotação do ponteiro	1 mm
Desvio de medição MPE (faixa de medição)	13 µm
Tecnologia de medição	analógico
Tipo de produto	Comparador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/432051-10/58>