

**Garant**

### Lápis de polir grão 280 (verde) muito fino, Ø da cabeça×comprimento da cabeça: 4X8



#### Dados do pedido

Número do pedido	551922 4X8
GTIN	4062406572495
Classe de artigo	51E

#### Descrição

##### Versão:

Pontas de polir com **corindo normal (A)** em aglomerado elástico de borracha.

As **pontas de polir GARANT** caracterizam-se por uma longa vida útil para obter rapidamente uma superfície fina e uniforme. Dependendo do modelo, garante polimentos finos até ao polimento brilhante. As pontas de polir GARANT podem ser perfiladas com ferramentas de retificação.

##### Utilização:

**Para a retificação fina e o polimento de aço, de aço inoxidável e resistente a ácidos, de materiais altamente resistentes ao calor e metais não ferrosos.** As pontas abrasivas de polir não ficam obstruídas mesmo com materiais de lubrificação. Para polimento mate ou aplicação de efeitos óticos em recipientes de aço inoxidável, etc. **A integração elástica do grão de lixa permite obter um polimento muito fino.**

Não são adequadas para arestas e superfícies rugosas.

#### Descrição técnica

Abrasivo	Corindo normal (A)
----------	--------------------

## Ficha de dados

Abreviatura abrasivo	A
Cor	verde
Tipo de produto	Ponta de polir

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
CuZn	adequado		
seco	adequado		