

Garant GRIDLINE

Bancada de trabalho ESD Vario com caixa, 850 mm de altura, Placa ESD, 12x20G, Comprimento da placa: 1500/3



Dados do pedido

Número do pedido	972150 1500/3
GTIN	4062406573430
Classe de artigo	9GG

Descrição

Versão:

Bancada de trabalho em construção de aço estável. Peças de pé de 50 mm de largura com escoramento transversal e alojamento para regulação da altura em grelha de 25 mm. Pés com patins de plástico que não danificam o chão. Com 1 par de contrachapas para aumentar a rigidez. Módulo de gavetas com fecho central através da fechadura de cilindro com pinos.

Gavetas totalmente extensíveis com extensão diferencial e 75 kg de capacidade de carga.

Tampo de trabalho em prancha de aglomerado condutora de volume de 50 mm. Revestimento superior em laminado HPL condutor EGB 0,8 mm. Lado inferior com camada de estabilização em laminado branco. Perfil de colar ABS antiestático de 3 mm circundante. Com tubo de aço interior como perfil de reforço.

Equipamento:

Altura frontal das gavetas mm: 50, 75, 100

Material fornecido:

2 x peças de pé, 1 x par de esquadros, caixa com gavetas, tampo de trabalho.

Pintura:

Corpo, gavetas e peças de pé em cinzento claro semelhante a RAL 7035, **revestido a pó ESD.**

Nota:

Furo central para o módulo de ligação à terra n.º 972827 tam. INT2W na parte inferior do tampo de trabalho ESD. O módulo de ligação à terra tem de ser encomendado em separado.

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descrição técnica

Ficha de dados

Série	vario
Profundidade útil da gaveta em G	20
Largura útil da gaveta em G	12
Profundidade do módulo de gavetas	650 mm
Largura do módulo de gavetas	400 mm
Profundidade do tampo de trabalho	750 mm
Profundidade útil da gaveta	500 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira)	250 kg
Comprimento do tampo de trabalho	1500 mm
Número de gavetas	3
Espessura do tampo de trabalho	50 mm
Largura útil da gaveta	300 mm
Área útil da gaveta em G	12×20
Altura	850 mm
Altura útil do módulo de gavetas	225 mm
Altura do módulo de gavetas	300 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Altura da bancada de trabalho	850 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Espessura do tampo	50 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Atributo do nome do produto	12×20G
Tipo de produto	Bancada de trabalho

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/972150-1500/3>

