

**Broca multiusos de metal duro, 1/4 polegada (E 6,3), Ø: 12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	787001 12
GTIN	4058546287382
Classe de artigo	76G

Descrição**Modelo:**

Pastilha de metal duro **com arestas de corte afiadas e ângulo de arestas de corte multiusos. Marcação precisa devido ao polimento de centragem**, mesmo em superfícies duras. Haste de aço especial temperado.

Utilização:

Para perfurar diferentes materiais, mesmo numa só operação:

- **Ladrilhos, betão celular, materiais de construção leves, plásticos.**
- **Azulejos, cerâmica, mármore, vidro.**
- **Armação de ferro em betão.**

Instrução:

- **Atenção: Usar apenas em rotação (sem percussão)!**
- **Perfuração mais rápida e mais furos por carga da bateria do que com brocas de percussão.**

Descrição técnica

Comprimento de trabalho	90 mm
Ø	12 mm
Comprimento total	150 mm
Óleo de corte	HM
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão impossível
Haste sextavada para ponta	E 6,3
Tipo de produto	Broca multiusos

