



Dados do pedido

Número do pedido	415525 2000
GTIN	4062406579586
Classe de artigo	42A

Descrição

Modelo:

Paquímetro para medição interna e externa (com predefinição). Mostrador LCD legível com números extragrandes. Ótimas características de orientação e deslize graças à **guia prismática dupla** montada em plástico. Bico de medição em aço inoxidável retificado com precisão. Com dois **bicos de medição intercambiáveis e deslizantes. Inclui limitação da força de medição.**

Material fornecido:

Inclui 1 pilha n.º 081560 tam. CR2032.

Acessórios especiais:

Calibre de ajuste n.º 415527 tam. conjunto. Bico de medição com rosca M2,5 n.º 415526 tam. 90 com rosca M2,5 para apalpadores especiais n.º 434900 – 434910.

Descrição técnica

Limite de erro	0,13 mm
Número de pilhas incluídas	1
Calibração	A1
Alimentação de energia	A pilhas
Função de predefinição	sim
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Comprimento do bico	150 mm
Faixa de medição	0 - 2000 mm
Leitura comutável	mm/polegada
Peso	2,5 kg

Ø da extensão de medição interior	20 mm
Leitura	0,01 mm
Leitura	0,0005 polegada
Pontas de medição	sim
Tecnologia de medição	digital
Material	ABS
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetros de oficina

Prestações de serviços

CalibraçãoPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 2000	021000 2000
--	-------------

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
---	---------------