



Dados do pedido

Número do pedido	081168 8
GTIN	4007123251490
Classe de artigo	08B

Descrição

Modelo:

Com interruptor de segurança iluminado e bases das tomadas rodadas em 45°. 3500 W (16 A) de potência nominal.

Caixa altamente resistente a quebras com entrada de cabos em frente ao interruptor posicionado de forma protegida para uma operação fácil e com dispositivo de suspensão adicional.

A **proteção contra sobretensão** (13000 A) impede a falha de aparelhos conectados após sobretensões prejudiciais.

Com tomadas para os **países F, B, PL e CZ**.

Descrição técnica

Número de tomadas 230 V/16 A	8
Alimentação de energia	A energia elétrica
indicado para os países	F/ B/ PL/ CZ
Tipo de conector de entrada	E
Número de tomadas	8
Comprimento da régua	630 mm
Estrutura do cabo	3G1,5
Classe do cabo	H05VV-F
Comprimento do cabo	2,5 m
Tipo de produto	Régua de tomadas

