

Garant UNILINE

Porta altura total, Tipo: M**Dados do pedido**

Número do pedido	955490 M
GTIN	4062406586096
Classe de artigo	9GC

Descrição**Modelo:**

Portas para UNI Tower de chapa de aço, reforçadas no interior que podem ser fechadas com um punho de empurrar de Haptoprene bicomponente com fechadura de cilindro com pinos.

Indicado para:

UNI Tower, em forma de U e de H.

Material fornecido:

Porta com batente à direita com travessas e batente de porta.

Pintura:

Antracite RAL 7016, **revestido a pó. Não configurável.**

Descrição técnica

Peso	16 kg
Largura	534 mm
Altura	1792 mm
Série	Tower
Ângulo de abertura da porta	250 grau

Fechadura de cilindro com pinos

Inserto de encaixe modular

Tipo de produto

Porta de dois batentes