

Calibração Micrómetro de interiores de precisão (formato B + C), faixa de medição máxima: 800mm



Dados do pedido

Número do pedido	023210 800
GTIN	2050002056237
Classe de artigo	49X

Descrição

Descrição:

Acrescido dos custos de ensaio para o comparador, ver artigo n.º 013210, 013220 e 013470.

Norma de ensaio:

VDI/VDE/DGQ/2618, Folha 11 "Ü" margens de desvio fges, fe, ft, fu e repetibilidade fw.

Descrição técnica

faixa de medição máxima	800 mm
Calibração	C4