

Garant**Ponta cônica da caneta Ø 1,0 mm, Tipo: 2/60****Dados do pedido**

Número do pedido	499275 2/60
GTIN	4062406587130
Classe de artigo	41M

Descrição**Modelo:**

Pontas de sonda em metal duro com inserção de diamante (padrão: tam. 2/60)

Ponta apalpadora para medição da rugosidade para medidor de contornos CM1.

Indicado para:

Alojamento da ponta apalpadora n.º 499260 tam. 1.

Acessórios especiais:

Balança de bolso n.º 479446 tam. 150 para medir as pontas apalpadoras.

Descrição técnica

Raio da ponta de sonda	2 µm
Comprimento	3 mm
Ângulo da ponta de sonda	60 grau
Tipo de produto	Apalpador

