



## Dados do pedido

Número do pedido	271970 2
GTIN	4062406592936
Classe de artigo	22B

## Descrição técnica

Passo de rosca	2 mm
Óleo de corte	HM
Tipo	HBFB20
Classe de tolerância	DIN 13 6H
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
--	----------------	----------------	------------

Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado	120	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	120	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	120	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	70	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	70	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		