



Dados do pedido

Número do pedido	271970 1,5
GTIN	4062406592929
Classe de artigo	22B

Descrição técnica

Óleo de corte	HM
Passo de rosca	1,5 mm
Tipo	HBF20
Classe de tolerância	DIN 13 6H
Tipo de rosca	MF
Tipo de rosca	M
Ângulo do flanco	60 grau
Espessura	3,6 mm
Tamanho da placa L	16 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para roscagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
--	----------------	----------------	------------

Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado	120	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	120	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	120	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	70	M
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado	70	M
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
contínuo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		