



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 271972 1 |
| GTIN | 4062406592967 |
| Classe de artigo | 22B |

Descrição técnica

| | |
|----------------------|--|
| Passo de rosca | 1 mm |
| Tipo | HBF20 |
| Classe de tolerância | DIN 13 6H |
| Tipo de rosca | MF |
| Tipo de rosca | M |
| Ângulo do flanco | 60 grau |
| Espessura | 3,6 mm |
| Tamanho da placa L | 16 mm |
| Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para roscagem |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V _c | código ISO |
|------------------------|----------------|----------------|------------|
| Alumínio (apara curta) | adequado | | |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----|---|
| Alumínio > 10% Si | adequado | | |
| Aço < 500 N/mm ² | adequado | 120 | P |
| Aço < 750 N/mm ² | adequado | 120 | P |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | 120 | P |
| Aço < 1100 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 55 HRC | condicionalmente adequado | | |
| INOX < 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | 70 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | condicionalmente adequado | 70 | M |
| Ti > 850 N/mm ² | condicionalmente adequado | | |
| GG(G) | adequado | | |
| CuZn | condicionalmente adequado | | |
| contínuo | adequado | | |
| máximo a molhado | adequado | | |
| seco | condicionalmente adequado | | |