

Fresa de desbaste e acabamento, sem revestimento, Ø k10 DC: 6mm**Dados do pedido**

Número do pedido	191640 6
GTIN	4045197104281
Classe de artigo	11W

Descrição**Modelo:**

Fresa universal com perfil de desbaste e acabamento com retificação em relevo.

Geometria de arestas de corte frontais para imersão.

Inclinação interna excêntrica.

Geometria universal das arestas.

Descrição técnica

Largura do chanfro de canto a 45°	0,3 mm
Número de dentes Z	3
Ø das lâminas D _c	6 mm
Avanço f _z para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm ²	0,015 mm
Ø haste D _s	6 mm
Comprimento total L	57 mm
Comprimento da lâmina L _c	13 mm
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Haste	DIN 1835 B com h6
Tolerância de Ø nominal	k10
Ângulo espiral	25 grau
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Revestimento	sem revestimento

Óleo de corte	HSS Co 8
Norma	DIN 844 B
Perfil de fresagem	NF
Refrigeração interior	não
Anel colorido	sem
Tipo de produto	Fresa de canto

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		