



Dados do pedido

Número do pedido	085922 20
GTIN	2050000965234
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 200 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético em samário-cobalto (SmCo₅).
- Ímã plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímãs de ferrite dura.

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

Descrição técnica

Força de retenção nominal	90 N
Altura	6 mm
Material da superfície	galvanizado
Ø	20 mm
Rosca	M4 mm
Casquilho roscado	sim
Altura com rosca	13 mm
resistência máxima à temperatura	200 °C
Peso	16,5 g

Material do núcleo magnético	SmCo ₅
Tipo de produto	Íman plano

Acessórios

Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca M4	085921 M4
---	-----------