



Dados do pedido

Número do pedido	278042 50/75
GTIN	4062406601898
Classe de artigo	22B

Descrição

Modelo:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).

Para pastilhas de recorte n.º 278029 – 278036.

Instrução:

D_1 = Ø mínimo para o primeiro corte/ D_2 = Ø máximo para o primeiro corte.

D_2 = 999 na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

Descrição técnica

Ø máximo do 1.º corte D_2	75 mm
profundidade máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	14 mm
Ø mínimo do 1.º corte D_1	50 mm
Largura da haste b	16×16 mm
Parafuso	279816 3
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
Largura de incisão w	3; 4 mm
Tipo de produto	Suporte de lâminas

