



## Dados do pedido

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Número do pedido | 278045 340/999 |
| GTIN             | 4062406602147  |
| Classe de artigo | 22B            |

## Descrição

### Modelo:

Todos os tamanhos com apenas um assento de pastilha para duas larguras de incisão (3 mm e 4 mm).

Para pastilhas de recorte n.º 278029 – 278036.

### Instrução:

$D_1 = \varnothing$  mínimo para o primeiro corte/ $D_2 = \varnothing$  máximo para o primeiro corte.

$D_2 = 999$  na designação de tamanho corresponde teoricamente ao infinito.

## Descrição técnica

|  |                    |
|--|--------------------|
| $\varnothing$ mínimo do 1.º corte $D_1$        | 340 mm             |
| profundidade máxima de corte $t_{\text{máx.}}$ | 14 mm              |
| $\varnothing$ máximo do 1.º corte $D_2$        | 999 mm             |
| Largura da haste b                             | 25×25 mm           |
| Parafuso                                       | 279816 4           |
| Tipo de inserto                                | direita            |
| Refrigeração interior                          | não                |
| Largura de incisão w                           | 3; 4 mm            |
| Tipo de produto                                | Suporte de lâminas |

