



## Dados do pedido

Número do pedido	265156 SET1
GTIN	4062406612412
Classe de artigo	29W

## Descrição técnica

Comprimento total L	100 mm
Comprimento total L	110 mm
Comprimento total L	125 mm
Comprimento total L	100 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	9 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	6 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	4 mm
Desvio central L <sub>3</sub>	6,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	A1012K SDUCR/L07
Código ISO do suporte	A0810J SCLCR/L06
Código ISO do suporte	A0608H SCLCR/L06

Código ISO do suporte	A0810H SDUCR/L07
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	22,5 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	27,5 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	27 mm
Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	22 mm
Largura do pescoço L <sub>4</sub>	10 mm
Largura do pescoço L <sub>4</sub>	6 mm
Largura do pescoço L <sub>4</sub>	8 mm
Largura do pescoço L <sub>4</sub>	8 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	11 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	8 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	15,5 mm
Ø mínimo do furo prévio D <sub>mín.</sub>	12 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	9 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	7 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	11 mm
Altura de fixação L <sub>2</sub>	9 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

## Acessórios

Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa  
0608/06

260033 0608/06

Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 0810/06	260033 0810/06
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 1012/06	260033 1012/06
Barra de mandrilar em aço Ø da haste/tamanho da placa 1216/06	260033 1216/06
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8