



Dados do pedido

Número do pedido	265157 SET1
GTIN	4062406612429
Classe de artigo	29W

Descrição

Modelo:

Sem refrigeração interna.

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L ₁	22 mm
Comprimento da cabeça L ₁	27,5 mm
Comprimento da cabeça L ₁	27 mm
Comprimento da cabeça L ₁	22,5 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	15,5 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	11 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	12 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	8 mm
Código ISO do suporte	S1216K SDUCR07

Código ISO do suporte	S0608H SCLCR06
Código ISO do suporte	S0810J SCLCR06
Código ISO do suporte	S0810H SCLCR06
Altura de fixação L ₂	9 mm
Altura de fixação L ₂	11 mm
Altura de fixação L ₂	7 mm
Altura de fixação L ₂	9 mm
Desvio central L ₃	6 mm
Desvio central L ₃	9 mm
Desvio central L ₃	4 mm
Desvio central L ₃	6,5 mm
Comprimento total L	125 mm
Comprimento total L	100 mm
Comprimento total L	110 mm
Comprimento total L	100 mm
Largura do pescoço L ₄	6 mm
Largura do pescoço L ₄	8 mm
Largura do pescoço L ₄	10 mm
Largura do pescoço L ₄	8 mm
Pastilha de corte reversível adequada	CC.. 0602..
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
---	----------

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8