

**HOLEX**

## Dados do pedido

Número do pedido	085934 54
GTIN	4045197608390
Classe de artigo	02A

## Descrição

### Modelo:

- Íman forte em forma de ponte.
- Com um furo para fixar o íman. (tamanho 35 e 41 com 2 furos).
- Material magnético resistente a temperaturas até máximo 550 °C.

### Utilização:

Para segurar, levantar ou separar pequenos pedaços de ferro ou para a instalação em relés elétricos, instrumentos de medição, etc.

## Descrição técnica

Profundidade polo único	20 mm
Força de retenção nominal	470 N
resistência máxima à temperatura	550 °C
Largura polo único	82 mm
Altura total	54 mm
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Íman forte

