



## Dados do pedido

Número do pedido	085954 972
GTIN	2050000965500
Classe de artigo	08Q

## Descrição

**Modelo:**

Tolerância angular  $\pm 0,05 / 100$  mm.

**Utilização:**

Para fixar componentes num ângulo rígido de  $90^\circ$  e para preparar trabalhos de montagem e soldadura.

## Descrição técnica

Força de retenção nominal	750 N
Largura	22 mm
Tipo	972
Área de regulação do ângulo	90 grau
Comprimento	225 mm
Altura	225 mm
Peso	2,2 kg
Material do núcleo magnético	Ferrite

Tipo de producto

Íman angular