

Estabilizador de barra de mandrilar 7xD maxi, Tipo: 10L**Dados do pedido**

Número do pedido	319469 10L
GTIN	4062406642471
Classe de artigo	31V

Descrição**Versão:**

Corpo base feito de aço para ferramentas de alta qualidade, superfície e superfícies funcionais temperadas.

Vantagem:

Redução das oscilações e vibrações quando utilizado com todos os tipos de barras de mandrilar.

Indicado para:

Todas as barras de mandrilar comuns.

Nota:

Para determinar a variante correta do estabilizador da barra de mandrilar, é essencial efetuar uma verificação de colisão utilizando os dados da Hoffmann e-Tool da eShop ou através do ToolScout! Recomenda-se um comprimento máximo de projeção de 3xD dos tipos de barra de mandrilar utilizados.

Estabilizador de projeção máxima incl. barra de mandrilar 10xD.

Descrição técnica

Ø da haste D ₂	32 mm
Comprimento da haste L _s	53 mm
Comprimento total L ₂	129 mm
Ø D ₃	40 mm
Projeção L ₁	70 mm
Raio R	1,2 mm

C	1 mm
Sentido de corte	esquerda
Ø de fixação D ₁	10 mm
Desfasamento Z relativamente ao eixo	14 mm
Profundidade de torneamento interior até	7xD
Oscilação	amortecido
Tipo de produto	Estabilizador de barra de mandrilar