



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 085924 10 |
| GTIN | 2050001737731 |
| Classe de artigo | 08Q |

Descrição

Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

Descrição técnica

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Ø | 10 mm |
| Altura | 4,5 mm |
| Força de retenção nominal | 25 N |
| Material da superfície | galvanizado |
| Rosca | M3 mm |
| Altura com rosca | 11,5 mm |
| Peso | 4,5 g |
| resistência máxima à temperatura | 80 °C |
| Casquilho roscado | sim |

| | |
|------------------------------|------------|
| Material do núcleo magnético | Neodímio |
| Tipo de produto | Íman plano |

Acessórios

| | |
|---|-----------|
| Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca M3 | 085921 M3 |
|---|-----------|