



Dados do pedido

Número do pedido	085960
GTIN	2050000965371
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

Os blocos magnéticos podem ser fixados em **qualquer ângulo**.
Resistente a temperaturas até máximo 220 °C, 1 lado magnético.

Descrição técnica

Largura do bloco individual	29 mm
Altura do bloco individual	25 mm
força de retenção nominal máxima	120 N
resistência máxima à temperatura	220 °C
Comprimento do bloco individual	60 mm
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Articulação magnética

