



## Dados do pedido

Número do pedido	085923 13
GTIN	2050001735799
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

### Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

## Descrição técnica

Ø	13 mm
Peso	4,5 g
Material da superfície	galvanizado
Altura	4,5 mm
Força de retenção nominal	60 N
resistência máxima à temperatura	80 °C
Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

