

Folha de serra circular de metal, Øxespessura: 63X1,6Mmm**Dados do pedido**

Número do pedido	178860 63X1,6M
GTIN	4045197245588
Classe de artigo	17B

Descrição**Modelo:**

Produto topo de gama alemão, com retificação côncava especial e dentado de precisão.

Indicado para:

GF e AXX AiR.

Descrição técnica

Ø do furo	16 mm
Espessura	1,6 mm
Ø	63 mm
Número de dentes Z	64
Óleo de corte	HSS E
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Folha de serra circular

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		
Ar	condicionalmente adequado		