



Dados do pedido

Número do pedido	085922 13
GTIN	2050000964961
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 200 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético em samário-cobalto (SmCo₅).
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

Instrução:

Camarão com rosca exterior com o n.º 085921.

Descrição técnica

resistência máxima à temperatura	200 °C
Altura	4,5 mm
Altura com rosca	11,5 mm
Peso	7,5 g
Rosca	M3 mm
Força de retenção nominal	40 N
Casquilho roscado	sim
Ø	13 mm
Material da superfície	galvanizado

Material do núcleo magnético	SmCo ₅
Tipo de produto	Íman plano

Acessórios

Conjunto de camarões com rosca exterior 10 peças Rosca M3	085921 M3
---	-----------