



Dados do pedido

Número do pedido	085934 25
GTIN	4045197372567
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

- Íman forte em forma de ponte.
- Com um furo para fixar o íman. (tamanho 35 e 41 com 2 furos).
- Material magnético resistente a temperaturas até máximo 550 °C.

Utilização:

Para segurar, levantar ou separar pequenos pedaços de ferro ou para a instalação em relés elétricos, instrumentos de medição, etc.

Descrição técnica

resistência máxima à temperatura	550 °C
Profundidade polo único	9,5 mm
Largura polo único	25,4 mm
Altura total	25 mm
Força de retenção nominal	90 N
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Íman forte

