



## Dados do pedido

Número do pedido	085925 50
GTIN	2050000964848
Classe de artigo	08Q

## Descrição

### Modelo:

- Íman cilíndrico blindado com núcleo magnético em AlNiCo.
- Tolerância de ajuste no  $\varnothing$  exterior h6.
- Resistente a temperaturas até máximo 220 °C.

### Utilização:

Para fixação, montagem, instalação por meio de pressão, colagem ou fundição.

## Descrição técnica

Material da superfície	galvanizado
medida de encurtamento máxima lado traseiro	2 mm
Força de retenção nominal	350 N
$\varnothing$	50 mm
resistência máxima à temperatura	220 °C
Altura	50 mm
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Íman cilíndrico

