

**uvex****Sapato abotinado preto/amarelo uvex 1, S2, Tamanho de calçado UE: 40**

## Dados do pedido

Número do pedido	092115 40
GTIN	4031101534664
Classe de artigo	04V

## Descrição

### Modelo:

Calçado de segurança desportivo, especialmente leve e flexível. Adequado para alérgicos ao cromo. Largura 11.

- **Material superior em micro veludo.**
- **Material do forro Distance Mesh.**
- **Biqueira protetora uvex xenova® 100% sem metal.**
- **Sola exterior em PU com inserções em TPU com as melhores propriedades de amortecimento.**
- **Estrutura da parte superior praticamente sem costuras para evitar pontos de pressão.**
- **Equipamento ESD.**

Calçado de segurança com atacadores elásticos e fecho rápido.

### Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

## Descrição técnica

Material superior	micro veludo de alta tecnologia hidrofóbico
Cor	preto/amarelo
Tipo de calçado	Sapato

Norma	Palmilhas com homologação de tipo conforme DGUV Regra 191
Sola resistente a óleos e gasolina	sim
antiestático	sim
Material da sola	Poliuretano (PU)
Material da biqueira protetora	Composto
Sola perfilada	sim
Classe de proteção	S2
Tamanho de calçado UE	40
Absorção de energia na zona do calcanhar	sim
Material do forro interior	Material do forro Distance Mesh
Resistência antiderrapante	sim
palmilha amovível	sim
Série	uvex 1
Género	Homens
Propriedade eletrostática	EGB/ESD
Tipo de produto	Sapato baixo de segurança