

HOLEX

Dados do pedido

Número do pedido	085934 35
GTIN	4045197372604
Classe de artigo	02A

Descrição

Modelo:

- Íman forte em forma de ponte.
- Com um furo para fixar o íman. (tamanho 35 e 41 com 2 furos).
- Material magnético resistente a temperaturas até máximo 550 °C.

Utilização:

Para segurar, levantar ou separar pequenos pedaços de ferro ou para a instalação em relés elétricos, instrumentos de medição, etc.

Descrição técnica

Largura polo único	44 mm
Profundidade polo único	11 mm
Força de retenção nominal	235 N
resistência máxima à temperatura	550 °C
Altura total	35 mm
Material do núcleo magnético	AlNiCo
Tipo de produto	Íman forte

