

**Desandador, ajustável reforçado, Tipo: 5****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 148150 5      |
| GTIN             | 4045197814913 |
| Classe de artigo | 12L           |

**Descrição****Versão:**

Com mordentes de aperto temperados e pegas de aço. Ao utilizar em áreas confinadas, é possível desenroscar uma pega de aço.

Design reforçado. Todas as dimensões **com caixa de aço forjado de alta qualidade e pegas de aço maciço.**

**Descrição técnica**

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Largura de aperto <input type="checkbox"/> | 7 - 20 mm  |
| Comprimento total                          | 700 mm     |
| para Ø de escareador manual DIN 206        | 9 - 26 mm  |
| para macho de roscar manual DIN 352        | M12 – M33  |
| Norma                                      | DIN 1814   |
| Tipo de produto                            | Desandador |