




Conjunto de mordentes superiores 3 peças, para tipo de mandril: 200



Dados do pedido

Número do pedido	313475 200
GTIN	4019208193496
Classe de artigo	32R

Descrição

Modelo:

Mordentes de aperto com dentado afiado 1/16 polegada × 90°.

Chanfrado para Ø de aperto pequeno.

Ranhas e dentado **finamente fresados, não brunidos.**

Material:

Produto de qualidade feito de 16MnCr5.

Indicado para:

Mandris de aperto automático da empresa Schunk, Röhmm e outros fabricantes de mandris de aperto automático.

Acessórios especiais:

Porcas deslizantes n.º 313505 – 313605.

Instrução:

- **Para adaptação ao mandril rotativo, comparar o dentado, a largura da ranhura (D) e a distância entre furos (a, b).**
- **Mordentes superiores feitos de alumínio, a pedido.**

Descrição técnica

Altura H	40 mm
Comprimento L	98 mm
Largura B	35 mm
Largura da ranhura D	17 mm

Distância entre furos a	15 mm
para tipo de mandril	200 mm
Distância entre furos b	22 mm
para rosca DIN 912	M12
Tipo de produto	Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânica