

Garant**Barra de mandrilar em aço espiralada GARANT Master Turn, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 20/11mm****Dados do pedido**

Número do pedido	261128 20/11
GTIN	4062406711078
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Comprimento da cabeça L_1	36 mm
Altura de fixação L_2	18 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Código ISO do suporte	A20R SVUBR/L11
Comprimento total L	200 mm
Série	Master Turn
Ângulo de ajuste κ	93 grau
Ø haste D_s	20 mm
Pastilha de corte reversível adequada	VB.. 1103..
Desvio central L_3	13 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	24 mm
Tamanho da placa	11 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim

Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar