



## Jogo de machos de rosca para máquina de furos cegos HOLEX Pro Tap, TiN, para rosca métrica: M3-12



### Dados do pedido

Número do pedido	146742 M3-12
GTIN	4062406711221
Classe de artigo	12I

### Descrição

#### Modelo:

Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.

Composto por brocas de rosca para máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

**Broca de rosca universal HOLEX Pro Tap.** Design robusto para um amplo espectro de materiais. **Material de corte HSS-E melhorado com revestimento TiN para redução da fricção.** Ao abrir a cassete, as ferramentas levantam-se automaticamente e podem ser retiradas sem problemas.

#### Índice:

Cada jogo de machos de rosca para máquina M3 – M12 n.º 135910

### Descrição técnica

Série	Pro Tap
Revestimento	TiN
Tipo de rosca	M

Ângulo do flanco	60 grau
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371
Anel colorido	verde
Tipo de produto	Machos de roscar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Plásticos alumínio	adequado	24	N
Alumínio (apara curta)	adequado	25	N
Alumínio > 10% Si	adequado	10	N
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado	24	P
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado	20	P
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	15	P
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado	8	M
CuZn	condicionalmente adequado	15	N
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		