

Garant**Pastilha de fresagem de raios, HB7720, Raio R: 2,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	217282 2,5
GTIN	4062406729622
Classe de artigo	21C

Descrição técnica

A	4 mm
Ø interior d	20,3 mm
Raio R	2,5 mm
Tipo	HB7720
Ø exterior D	26 mm
Tipo	P26
Número de arestas de corte Z	6
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem circular

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
--	-----------------------	----------------------	-------------------

Plásticos alumínio	adequado
Alumínio (apara curta)	adequado
Alumínio > 10% Si	adequado
Aço < 500 N/mm ²	adequado
Aço < 750 N/mm ²	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1100 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 65 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
INOX < 900 N/mm ²	adequado
INOX > 900 N/mm ²	adequado
Ti > 850 N/mm ²	adequado
GG(G)	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	adequado
seco	adequado