

SWISS TOOLS

Haste da barra de mandrilar com amortecimento de vibrações, HSK-T, Ø da haste/Ø D – medida A: 63/25-161mm**Dados do pedido**

Número do pedido	320104 63/25-161
GTIN	2050002062900
Classe de artigo	36D

Descrição**Modelo:**

- Para operações de torneamento eficientes.
- Para processamento de rotação à esquerda e à direita.

Vantagem:

- **Ganho de produtividade - as vibrações suprimidas podem aumentar significativamente os dados de corte.**
- **Qualidade de superfície melhorada.**
- **Melhor segurança processual.**
- **Melhor evacuação de cavacos.**

Utilização:

Para alojamento de cabeças de corte intercambiáveis.

Instrução:

Cabeças intercambiáveis adequadas, ver n.º 264826 – 264827.

Descrição técnica

Projeção medida A	161 mm
Ø da haste	63 mm
Ø D	25 mm
Alojamento	HSK-T
Norma de alojamento	ISO 12164-3
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Haste de barra de mandrilar

