

## Broca maciça de pastilhas reversíveis Power Drill com haste ABS®, para pastilhas de corte reversíveis SOGX, Ø DC: 35mm



### Dados do pedido

Número do pedido	234020 35
GTIN	4062406738808
Classe de artigo	21S

### Descrição

**Versão:**

Os canais de refrigeração torcidos garantem a máxima estabilidade, já que o núcleo da broca não é enfraquecido.

**Tolerância do furo:** -0,1 / +0,3 mm

**Descrição:**

Para máximo desempenho e precisão dimensional. Também em situações de perfuração difíceis até 5xD.

**Utilização:**

Com pastilhas reversíveis n.º 234030 – 234098.

**Indicado para:**

Pastilhas reversíveis SOGX 110509.

### Descrição técnica

Ø nominal D	35
Número de arestas de corte Z	2
Ø da haste ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
para Ø em polegadas	1 3/8 polegada
Código ISO da pastilha de corte reversível	SOGX 110509
Projeção L <sub>A</sub>	146 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	239700 15IP (2,8 Nm)

Comprimento total L	184 mm
Comprimento útil L <sub>1</sub>	105 mm
Série	Power Drill
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até	3×D
Haste	ABS
Aplicação de perfuração	abaulado condicionado
Aplicação de perfuração	Perfuração de centragem condicionada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Refrigeração interior	sim
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis