



Retificadora reta pneumática, Ø da pinça de aperto 6 mm comprido, Tipo: 7410



Dados do pedido

Número do pedido	079457 7410
GTIN	015451781538
Classe de artigo	03R

Descrição

Modelo:

Retificadora mini em forma de barra com um elevado n.º de rotações de marcha em vazio para uma retificação silenciosa e eficiente. Potência e controlo precisos através de regulador de rotações integrado.

Material fornecido:

Inclui respetivamente 1× pinça de aperto de 1/4 polegada e de 6 mm.

Descrição técnica

vibração máxima conforme EN	4,9 m/s ²
quantidade de ar necessária máxima	78 l/min
Ø da pinça de aperto	6 mm
Rosca de ligação	NPT
tamanho recomendado da mangueira (Ø interior)	10 mm
Peso	0,65 kg
Ruído de trabalho	76 dB(A)
Comprimento	275 mm
n.º máximo de rotações	27000 r,p,m,

Ligação de ar comprimido	1/4 polegada
Potência de saída	250 W
Alimentação de energia	Operado por ar comprimido
Tipo de produto	Retificadora reta