

Ficha de dados



Suporte de barras de mandrilar Forma E2, VDI 16, Furo d2 (H7): 6



Dados do pedido

Número do pedido	319305 6
GTIN	4062406745868
Classe de artigo	32U

Descrição

Versão:

- HCR endurecido 58+/-2.
- Todas as áreas funcionais retificadas.
- Haste VDI perfurada.
- Com dois bicos de pulverização esféricos.

Vantagem:

- Também adequado para barras de mandrilar mais longas.
- Ajuste individual do comprimento das barras de mandrilar.

Utilização:

Para processamento interno com suporte de barras de mandrilar.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, folha 2.

Descrição técnica

I ₆	44 mm
I ₇	34 mm
Furo d ₂ (H7)	6 mm
Rosca do canal de refrigeração	M5
Rosca para parafusos tensores	M6

Ficha de dados

Forma	E
Tamanho VDI	VDI 16
d_6	40 mm
Código de cor da haste VDI	VDI 16
Tipo de produto	Suporte de barra de mandrilas VDI