

HOLEX**Alojamento de brocas de inserção Forma E1, VDI 40, Furo d2 (H6): 25mm****Dados do pedido**

Número do pedido	319205 25
GTIN	4062406755287
Classe de artigo	32U

Descrição**Utilização:**

Para perfurar com uma broca de inserção indexável com fornecimento de líquido de refrigeração.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descrição técnica

Furo d ₂ (H6)	25 mm
Ø exterior d ₃	45 mm
l ₂	59 mm
l ₁ -0,2	75 mm
Rosca do canal de refrigeração	M8
Rosca para parafusos tensores	M12×1
Forma	E
Tamanho VDI	VDI 40
d ₆	83 mm

Código de cor da haste VDI

VDI 40

Tipo de produto

Alojamento de ferramentas VDI