

Garant**Broca para betão, de metal duro, Ø: 8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	786070 8
GTIN	4062406773434
Classe de artigo	71C

Descrição**Modelo:**

Broca equipada com pastilhas de metal duro e soldadas a alta temperatura. Forma assimétrica dos sulcos para uma boa remoção do pó de perfuração.

Brocas rotativas e de percussão com uma pastilha de corte de metal duro forte.

Utilização:

Principalmente para **perfurar buracos de buchas com perfuradoras de impacto** em betão, alvenaria, pedra natural e artificial.

Também para perfuração rotativa em madeira dura e macia, plásticos, acrílico e cerâmica.

Devido à correção das arestas de corte, também adequada para perfuração de aço temperado.

Descrição técnica

Ø da haste	8 mm
Ø	8 mm
Comprimento total	120 mm
Comprimento de trabalho	80 mm
Óleo de corte	HM
Norma	ISO 5468
Norma	DIN 8039
Utilização com/sem impacto	Perfuração de percussão
Haste	Haste cilíndrica
Tipo de produto	Broca para pedra

