

**SIMTEK**

## Dados do pedido

Número do pedido	270641 6,2/2,5
GTIN	2050002067134
Classe de artigo	24U

## Descrição

**Modelo:**

Revestimento: X800 (sucessor do revestimento GN39)

**Atenção:**São possíveis  $\varnothing$  de corte maiores sem modificação. $D_1 = D_{\min}$   $\varnothing$  interior. $D_2 = D_{\min}$   $\varnothing$  exterior.

## Descrição técnica

Largura de incisão w	2,5 mm
$\varnothing$ D	6 mm
para furos a partir de $\varnothing$ $D_{\min}$ .	6,2 mm
Raio R	0,15 mm
f	2,95 mm
profundidade de incisão máxima $t_{\max}$ .	5 mm
Designação do fabricante	AG4WX800
Comprimento útil	15,2 mm
Atributo do nome do produto	$L_2 = 15,2$ mm
Tipo de produto	Inserto de corte para tornear

## Dados de utilizador

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
contínuo	adequado		
irregular	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		