

**Inserto de mandrilar direito CBN simturn AX Center Line, L2 = 15,2 mm, Ø Dmín.: 3,7mm****Dados do pedido**

Número do pedido	270525 3,7
GTIN	2050002064959
Classe de artigo	24V

Descrição**Modelo:**

Óleo de corte: CBN8

Descrição técnica

Refrigeração interior	não
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Raio R	0,15 mm
profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx.}}$	0,18 mm
Designação do fabricante	AJ9YCBN8
Comprimento útil	15,2 mm
Atributo do nome do produto	L ₂ = 15,2 mm
Tipo de produto	Inserto de corte para torneiar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 67 HRC	adequado		
contínuo	adequado		

mínimo a molhado	adequado
seco	adequado
Ar	adequado